

# → Print Sample Guide



Please note that the print samples shown in this Print Sample Guide are for illustrative purposes only. The original print samples depend on ink used, production environment, application and grid. Please contact your local Leibinger representative to obtain print samples for your specific application.

Errors and changes excepted.

*Bitte beachten Sie, dass die in diesem Print Sample Guide abgebildeten Druckmuster lediglich zur Veranschaulichung dienen. Die originalen Druckmuster sind abhängig von Tinte, Produktionsumgebung, Anwendung, und Raster. Bitte kontaktieren Sie Ihren Leibinger Vertreter vor Ort, um Druckmuster für Ihre spezifische Anwendung zu erhalten.*

*Irrtümer und Änderungen vorbehalten.*

**Paul Leibinger GmbH & Co. KG**

Daimlerstraße 14, 78532 Tuttlingen, Germany  
Phone: +49 (0) 7461 9286-0, Fax: +49 (0) 7461 9286-199  
info@leibinger-group.com, www.leibinger-group.com



→ Rev. 1.0

# → Print Sample Guide

## → Overview print sampels

The print samples in these catalogue gives only a survey about the extensive configurations.

## → Druckmuster Übersicht

Die Druckmuster in diesem Katalog geben einen Überblick über die umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten wieder.



# JET3<sup>UP</sup>

## → Single- and multiline print samples *Ein- und mehrzeilige Schriftmuster*

### Single line printout *Einzeiliger Druck*

- 5 x 5 dot
- 7 x 5 dot
- 9 x 7 dot
- 11 x 8 dot
- 12 x 8 dot high speed
- 14 x 10 dot
- 16 x 10 dot fast
- 24 x 16 Bern
- 24 x 18 dot high quality
- 32 x 20 dot high quality

### Print Sample at 60 µm nozzle *Druckmuster bei 60 µm Düse*

- ABC 123 5x5 Matrix
- ABC 123 7x5 Matrix
- ABC 123 9x7 Matrix
- ABC 123 11x8 Matrix
- ABC 123 12x8 Matrix
- ABC 123 14x10 Matrix
- ABC 123 16x10 Matrix
- ABC 123 24x16 Matrix
- ABC 123 24x18 Matrix
- ABC 123 32x20 Matrix

# JET3<sup>UP</sup>

## Two-line printout Zweizeiliger Druck

Print Sample at 60 µm nozzle  
Druckmuster bei 60 µm Düse

→ 5 x 5 dot

ABCDE 123456  
5x5 Two Lines

→ 7 x 5 dot

ABCDE 123456  
7x5 Two Lines

→ 9 x 7 dot

ABCDE 123456  
9x7 Two Lines

→ 11 x 8 dot

ABCDE 123456  
11x8 Two Lines

→ 12 x 8 dot

ABCDE 123456  
12x8 Two Lines

→ 14 x 10 dot

ABCDE 123456  
14x10 Two Lines

→ 16 x 10 dot speed

ABCDE 123456  
16x10 Two Lines

## Three-line printout Dreizeiliger Druck

Print Sample at 60 µm nozzle  
Druckmuster bei 60 µm Düse

→ 5 x 5 dot

ABCDEFGHIJKL  
0123456789  
5x5 Three Lines

→ 7 x 5 dot

ABCDEFGHIJKL  
0123456789  
7x5 Three Lines

→ 9 x 7 dot

ABCDEFGHIJKL  
0123456789  
9x7 Three Lines

## Four-line printout Vierzeiliger Druck

Print Sample at 60 µm nozzle  
Druckmuster bei 60 µm Düse

→ 5 x 5 dot

ABCDEFGHIJKL  
0123456789  
FOUR LINES  
5x5 DOT MATRIX

→ 7 x 5 dot


ABCDEFGHIJKL  
0123456789  
FOUR LINES  
7x5 dot matrix

## Five-line printout Fünfeiliger Druck

Print Sample at 60 µm nozzle  
Druckmuster bei 60 µm Düse

→ 5 x 5 dot

LEIBINGER INK JET  
ABCDEFGHIJKL  
0123456789  
FIVE LINES  
5x5 DOT MATRIX



# JET3<sup>UP</sup>



## Combined fonts Kombinierte Schriftarten

Print Sample at 60 µm nozzle  
Druckmuster bei 60 µm Düse

→ Multiformat printouts  
Multiformat Druckjobs



→ Multiline combined  
Mehrzeilig kombiniert



## Tower print Kaminschrift

Print Sample at 60 µm nozzle  
Druckmuster bei 60 µm Düse

→ Different combinations  
Verschiedene Kombinationen



## Codes

Print Sample at 60 µm nozzle  
Druckmuster bei 60 µm Düse

→ Barcodes



→ DataMatrix-Codes



## Logos and graphics Logos und Grafiken

Print Sample at 60 µm nozzle  
Druckmuster bei 60 µm Düse

→ Different graphics and logos can be created as well as in the internal graphic editor and on an external pc. Afterwards they can be loaded in the printer.



## Special font-languages Besondere Schriftsprachen

Print Sample at 60 µm nozzle  
Druckmuster bei 60 µm Düse

→ Different language combinations  
Unterschiedliche Sprachkombinationen



## Inverted and mirrored fonts Invertierte und gespiegelte Schriftarten

Print Sample at 60 µm nozzle  
Druckmuster bei 60 µm Düse

→ Inverted / Invertiert  
Mirrored / Gespiegelt  
Rotated / Gedreht

